

Garant
Cabezal de husillo Ø 86 – 402 mm, Unión: HW63

Datos de pedido

Número de pedido	237571 HW63
GTIN	4062406123970
Clase de artículo	29W

Descripción
Aplicación:

Para soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo CC..09T3.

Refrigeración interior: sí

Ø exterior D₁: 80 mm

Longitud útil L₁: 89,5 mm

Descripción técnica

Ø exterior D ₁	80 mm
Longitud útil L ₁	89,5 mm
Unión	HW63
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Juego de mandrinado de precisión Ø 86 – 302 mm Unión
HW63

237570 HW63