

SWISS TOOLS

**Soporte de torneado de apriete derecha, HSK-T, Ø de mango / tamaño de plaquita: 63/11HPmm****Datos de pedido**

Número de pedido	320030 63/11HP
GTIN	2050002004689
Clase de artículo	36D

**Descripción****Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

**Descripción técnica**

Distancia entre puntas eje f	45 mm
Ø de mango	63 mm
Pieza de repuesto	S05
Ø perforación previa mínimo D <sub>1</sub> mín.	80 mm
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Adaptador	HSK-T
Tipo de boca	derecha
Norma asiento	ISO 12164-3

Refrigeración interior	sí
Tipo de mango	Cono de mango hueco
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete