

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

**Husillo de montaje, Tipo de rosca / tamaño de rosca: M10X1****Datos de pedido**

Número de pedido	082808 M10X1
GTIN	4250361211126
Clase de artículo	04D

**Descripción****Ejecución:**

Herramienta de atornillado para insertos roscados HeliCoil® plus.

Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero fino con una **alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca** en tolerancias estrechas, **alta calidad de superficie**, así como elevada **resistencia a la corrosión y al calor**. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca **duraderas** de máxima calidad **para todas las cargas de servicio** (estáticas, dinámicas) con una **transmisión de fuerza ideal**. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.

**Aplicación:**

Para la **reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas** y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).

**Nota:**

- **Calibres tampón Pasa / No Pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 ss.**
- **Insertos autobloqueantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.**

**Descripción técnica**

Paso de rosca	1
Tipo de rosca	M10x1
Tipo de producto	Accesorios para la reparación de roscas

