

SWISS TOOLS

Soporte de torneado de apriete neutro, HSK-T, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 6311-100HPmm



Datos de pedido

Número de pedido	320070 6311-100HP
GTIN	2050002004740
Clase de artículo	36D

Descripción

Nota:

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Pieza de repuesto	S05
Ø de mango	63 mm
Adaptador	HSK-T
Tipo de boca	neutro
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de mango	Cono de mango hueco
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

