

SWISS TOOLS

Soporte de torneado de apriete izquierda, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita: 63/16HPmm**Datos de pedido**

Número de pedido	320351 63/16HP
GTIN	2050002003392
Clase de artículo	36D

Descripción**Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Ø perforación previa mínimo D ₁ mín.	80 mm
Distancia entre puntas eje f	45 mm
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Pieza de repuesto	S07
Ø de mango	63 mm
Adaptador	PSC
Tipo de boca	izquierda
Norma asiento	ISO 26623-1

Refrigeración interior

sí

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete