

SWISS TOOLS

Soporte de torneado de apriete neutro, PSC, Ø de mango / tamaño de plaquita – medida A: 6316-130HPmm**Datos de pedido**

Número de pedido	320380 6316-130HP
GTIN	2050002004870
Clase de artículo	36D

Descripción**Nota:**

¡La **boquilla HP** n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.º 320610 – 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Ø de mango	63 mm
Pieza de repuesto	S07
Longitud de voladizo medida A	130 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Adaptador	PSC
Tipo de boca	neutro
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

