

Garant GRIDLINE

Carcasa de ordenador 16G, Altura: 500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927335 500
GTIN	4062406124564
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa 16G en construcción de acero estable con motor de ventilador y regleta de 2 tomas montada fija con interruptor Con./Des. y fusible para corrientes débiles. Cable de conexión de 3 polos (3 m) con conector enchufable industrial. Alimentación de aire en la carcasa mediante ventilador. Cerrable por cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

Para el alojamiento óptimo del ordenador en el puesto de trabajo. Protege de la suciedad y los daños. Impide el acceso no autorizado.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, frontal antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de las clavijas o casquillos a las líneas.

Descripción técnica

Profundidad útil	600 mm
Número ventiladores	1

Peso	19,7 kg
con regleta de enchufes	sí
Carcasa para la estructura inferior (arriba abierta)	sí
Profundidad	650 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Longitud cable de conexión	3 m
Anchura	400 mm
Altura útil	425 mm
Altura	500 mm
Anchura útil	350 mm
Número de regletas de enchufes	1
Número de interruptores de conexión/desconexión	1
Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Número de tomas de corriente tipo F	2
Tensión nominal	250 V
Grosor material	1 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carcasa de ordenador

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
--	-------------