

Garant**Mango para avellanador cónico con 3 superficies de apriete, Ø de mango: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	150408 8
GTIN	4062406124878
Clase de artículo	11M

Descripción**Ejecución:**

Para el asiento de avellanadores cónicos de precisión GARANT con división desigual y **3 superficies de apriete** en el mango. En un mango se pueden emplear diferentes tamaños de avellanador con el mismo diámetro de mango en todos los casos.

Mango rígido agradable al contacto con la piel de polipropileno especialmente tenaz y resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, el **mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.**

Longitud del mango: 112 mm

Descripción técnica

Longitud del mango	112 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico