



Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000, pulgada, Ancho de llave: 5/8pul



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 614890 5/8 |
| GTIN | 4013288167422 |
| Clase de artículo | 63F |

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.

El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Longitud llave L: 212 mm

Anchura de boca b: 35 mm

Altura de boca h_1 : 8,2 mm

Altura del anillo h_2 : 10,5 mm

Ø anillo D: 32,7 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|-------------|
| Longitud llave L | 212 mm |
| Altura del anillo h_2 | 10,5 mm |
| Ancho de llave | 5/8 pul |
| Ø anillo D | 32,7 mm |
| Anchura de boca b | 35 mm |
| Altura de boca h_1 | 8,2 mm |
| Medidas anchos de llave | anglosajona |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Quality Dress | 6000 Joker Imperial |
| Posición anillo | 0 grados |
| Número de dientes | 80 |
| Ángulo de ajuste | 4,5 grados |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa |
| Material | acero al cromo-molibdeno |
| Superficie | mate cromado |
| Carraca reversible | no |
| Tipo de producto | Llave |