

Garant**Barra de mandrinar MDI redondo, derecha, Ø de mango DS / longitud de alcance L1: 16/34mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Manejo muy sencillo al cambiar la placa de corte.**

Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

Descripción técnica

Longitud total L	100 mm
Tornillo para plaquita	279810 1
Voladizo L ₁ de los soportes retraídos	34 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Intervalo de aplicación	tronzado axial exterior
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

