



Tenazas llave, Longitud total: 180mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 813702 180 |
| GTIN | 4003773084273 |
| Clase de artículo | 83D |

Descripción

Ejecución:

Bocas **paralelas** y **lisas**; modelo cromado.

Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite **el ajuste según el principio de la carraca**.

Tenazas llave atramentadas, mangos con revestimiento de plástico. **Escala grabada con láser** (parte delantera **métrica** y trasera **anglosajona**), que permite el ajuste previo del ancho de llave.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.º 813725.

Descripción técnica

| | |
|----------------------|---------------|
| Longitud de boca | 22 mm |
| Longitud total | 180 mm |
| Abertura de sujeción | 0 - 40 mm |
| Tipo de producto | Tenazas llave |

Accesorios

813725 180

Mordazas protectoras para tenazas llave6 piezas Tamaño
180

Surtido de piezas de repuesto para tenazas llave Tipo 180

705910 180