

**Garant****Lima de alto rendimiento con recubrimiento cromado duro corte 2, Tipo: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	519100 4
GTIN	4062406128609
Clase de artículo	51S

**Descripción****Ejecución:**

Las limas de alto rendimiento con recubrimiento cromado duro con una dureza de **HRC 67**, cubren un amplio ámbito de aplicación, desde materiales muy blandos como **aluminio** hasta materiales muy duros como **aceros de alta aleación, INOX y cerámica**. Longitud sin espiga 100 mm.

**Ventaja:**

- **Alta resistencia a la corrosión**
- **Vida útil 3-6 veces más larga en comparación con las limas convencionales.**
- **Sin embotamiento en el mecanizado de materiales muy blandos.**

**Descripción técnica**

Longitud sin cola	100 mm
Sección transversal	6,2 mm
Descripción de la forma	redondo
Tipo de corte	corte 2
Tipo de producto	Lima universal

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		

Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones
INOX	adecuado
Ti	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado
Uni	adecuado
seco	adecuado