

Garant**Lima de alto rendimiento con recubrimiento cromado duro corte 2, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	519100 1
GTIN	4062406128586
Clase de artículo	51S

Descripción**Ejecución:**

Las limas de alto rendimiento con recubrimiento cromado duro con una dureza de **HRC 67**, cubren un amplio ámbito de aplicación, desde materiales muy blandos como **aluminio** hasta materiales muy duros como **aceros de alta aleación, INOX y cerámica**. Longitud sin espiga 100 mm.

Ventaja:

- **Alta resistencia a la corrosión**
- **Vida útil 3-6 veces más larga en comparación con las limas convencionales.**
- **Sin embotamiento en el mecanizado de materiales muy blandos.**

Descripción técnica

Sección transversal	10,7×3,2 mm
Longitud sin cola	100 mm
Descripción de la forma	truncada plana
Tipo de corte	corte 2
Tipo de producto	Lima universal

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		

Acero < 1400 N/mm ²	adecuado
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones
INOX	adecuado
Ti	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Madera	adecuado
Uni	adecuado
seco	adecuado