



## Chapa de policristalino, Granulación: D126µm



### Datos de pedido

Número de pedido	529112 D126
GTIN	4007220806388
Clase de artículo	53B

### Descripción

#### Ejecución:

Chapa de policristalino flexible, cubierta con grano abrasivo de diamante **por ambos lados**.  
Altura con revestimiento 0,7 mm.

#### Aplicación:

Ideal para trabajos de rectificaciones en superficies cóncavas y convexas.

#### Nota:

Las limas de diamante se pueden limpiar en petróleo con un cepillo metálico (por ej., 576000).

### Descripción técnica

Tamaño de grano	D126
Grado de finura	medio
Medida	35×350 mm
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Anchura	35 mm
Altura	0,7 mm
Longitud	350 mm
Tipo de producto	Lima de diamante

### Datos de usuario

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		