

Garant**Soporte de brochado de perfiles, métrico $\varnothing d = 5 \text{ mm}$, \varnothing de mango DS: 12mm**

Datos de pedido

Número de pedido	293029 12
GTIN	4062406128685
Clase de artículo	29K

Descripción

Ejecución:

Apropiado para tornos automáticos para cilindrar.

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.º 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

- **Atención: utilizar siempre el \varnothing de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

Descripción técnica

L	34 mm
Longitud del mango L_s	35 mm
Tipo de mango	Mango cilíndrico

Ø de mango D _s	12 mm
Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles