

**GEDORE****Llave combinada, versión extralarga, Ancho de llave: 24mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614750 24
GTIN	4010886610121
Clase de artículo	63M

**Descripción****Ejecución:**

Lado de anillo acodado en 15°. Mango hueco ergonómico y manejable. Mango extralargo para zonas de aplicación profundas. Especialmente apropiado para uniones atornilladas de alta resistencia con un par de apriete elevado.

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Descripción técnica**

altura máxima de boca h1	12 mm
Ancho de llave	24 mm
Longitud llave L	400 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h <sub>2</sub> máx.	18,2 mm
Posición anillo	15 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave

