

**Garant**

**Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, pulgadas Ø d = 12 mm, TiN, Hexágono: 3/8pul**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 293083 3/8    |
| GTIN              | 4062406129354 |
| Clase de artículo | 29L           |

**Descripción****Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

**Aplicación:**

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

**Idóneo para:**

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

**Descripción técnica**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| L                 | 21 mm                  |
| Material de corte | HSS                    |
| Tolerancia        | + 0,14 hasta + 0,17 mm |

|                  |   |
|------------------|---|
| perfil           | Hexágono  |
| L <sub>1</sub>   | 25 mm   |
| Ø d              | 12 mm   |
| Recubrimiento    | TiN   |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado<br>de ranuras y perfiles |