

KÄRCHER
Aparato de limpieza de piezas, Tipo: AUTO

Datos de pedido

Número de pedido	082941 AUTO
GTIN	4039784616424
Clase de artículo	03P

Descripción
Ejecución:

Limpiador de piezas de materiales de alta calidad. La limpieza intensa se realiza con detergentes compuestos de agua **sin disolventes** y elimina sin esfuerzo grasas, aceites y otros tipos de suciedad. Utilizando los detergentes correspondientes, los componentes se pueden conservar, además, durante un tiempo determinado. Un sistema de boquillas tridimensional proporciona una limpieza completa automática en una placa giratoria accionada por motor. Cuatro rodillos industriales garantizan la movilidad. Carga y descarga sencilla (también de grandes piezas). Protección contra sobrecarga integrada. Extraordinariamente duradero gracias a una construcción completa de acero fino.

Aplicación:

P. ej. fabricación, reparación, taller, mecanizado de metal.

Quality Dress: PC 60/130 T

Tensión de red: 400 V

Número de fases de corriente: 3

Capacidad depósito: 100 l

Longitud aparato total: 1080 mm

Anchura aparato total: 1000 mm

Descripción técnica

Potencia de conexión	5,5 kW
Tiempo de limpieza ajustable	1 - 30 min
Tensión de red	400 V
Nivel de intensidad acústica	65 dB(A)
Capacidad depósito	100 l
Material carcasa / marco	Acero fino
Número de fases de corriente	3
Temperatura máxima	80 °C
Capacidad volumétrica	4500 l/h
Peso	165 kg
Potencia de calefacción	4,5 kW
Longitud aparato total	1080 mm
Presión	1,5 bar
Frecuencia de red	50 Hz
Anchura aparato total	1000 mm
Quality Dress	PC 60/130 T
Carga útil	130 kg
Altura aparato total	1250 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aparato de limpieza de piezas

Accesorios

Detergente de piezas AUTO Denominación del fabricante RM39	082943 RM39
Detergente de piezas AUTO Denominación del fabricante RM48	082943 RM48