

HOLEX**Lámpara LED con batería, Tipo: 260****Datos de pedido**

Número de pedido	081538 260
GTIN	4045197727329
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

Robusta y delgada linterna LED en forma de barra con batería, con superficie recubierta de goma, imán de sujeción y LED adicional en el cabezal de la lámpara. **3 ajustes de luz diferentes** (LED de cabezal, claro, atenuado). Recargable a través de interfaz USB Micro. Ideal como lámpara de inspección en espacios estrechos.

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Suministro:

Incluye cable de carga y bloque de alimentación enchufable.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado nivel 2	60 lm
Corriente de alumbrado	300 lm
Tensión de batería	3,7 V

Duración ilumin.	3 h
Peso	94 g
Zona ATEX	ninguno
Clase de protección IP	IP 42
Cantidad de baterías contenidas	1
Longitud total	260 mm
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Lampara de LED mano