

Garant**Par de guantes MASTER FIT, Talla de los guantes: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	094306 6
GTIN	4062406130015
Clase de artículo	01H

Descripción**Ejecución:**

Guante multiuso de forma anatómica con recubrimiento de espuma de nitrilo. Material de base agradable con tecnología de punto 15 Gauge de Spandex y nailon para una sensibilidad al tacto excelente. Adecuado tanto para entornos laborales secos como para zonas ligeramente aceitosas o embadurnadas. Exento de DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo de guante	Guantes multiuso
Serie	MASTER FIT
Talla de guante	6
Categoría de protección	Categoría II

Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Característica de los guantes	Exento de DMF
EN 388	4121X
Material de base	Nailon / Spandex
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	250 mm
Color	azul / naranja
Tecnología de punto	15G
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso