

WEKEM®**Pulverizador a presión, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	083519 1
GTIN	4260205365540
Clase de artículo	08G

Descripción**Ejecución:**

Depósito de plástico de alta calidad. Pomo manejable para crear presión. **Boquilla pulverizadora regulable** desde neblina hasta chorro puntual.

Con junta de Viton resistente a los disolventes.

Aplicación:

Adecuado para ácidos, como ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido acético, ácido silícico, ácido oxálico. Adecuado para metanol, alcalinas y cetonas, como p. ej. hidróxido sódico, amoníaco, hidróxido de calcio.

Nota:

No adecuada para desengrasante de silicona o limpiador de frenos. Utilizar en su lugar n.º 083517, tam. 1. Los artículos fueron probados exclusivamente en productos WEKEM. No se garantiza la compatibilidad con productos de otros fabricantes.

Descripción técnica

Material junta	EPDM
Material cabezal pulverizador	PA
Material tobera pulverizadora	Plástico

Capacidad	1 l
Presión de servicio máx.	3 bar
Tipo de producto	Frasco pulverizador