

KÄRCHER**Aspirador en seco y en húmedo, Denominación del fabricante: NT65APME****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 078521 NT65APME |
| GTIN | 4039784727366 |
| Clase de artículo | 07C |

Descripción**Ejecución:**

Aspirador potente de uso general **en húmedo y en seco** con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato.

Desconexión automática al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.

- **El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.**
- **El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.**
- **El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.**
- **Aspirador industrial de 2 motores, profesional con depósito de acero fino.**
- **Robusto depósito de 65 litros con parachoques y ruedas orientables metálicas.**
- **Rendimiento de aspiración prácticamente constante gracias a limpieza de filtros AP eficiente, semiautomática mediante golpe de aire activado manualmente.**

Suministro:

Incluye manguera de aspiración con codo, tubo de aspiración metálico 2 x 0,5 m, boquilla del suelo y de juntas, filtro plegado plano o bolsa de filtro de papel.

Nota:

Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|---|
| Peso | 23 kg |
| Caudal de aire | 2x74 l/s |
| Longitud de la manguera de aspiración | 4 m |
| Longitud | 600 mm |
| Consumo de potencia | 2760 W |
| Altura | 920 mm |
| Limpieza de filtro | Limpieza de filtro semiautomática ApClean |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 73 dB(A) |
| Anchura | 480 mm |
| Volumen de depósito | 65 l |
| Clase de polvo – aspirador | L |
| Vacío | 254 mbar |
| Número de turbinas | 2 |
| Longitud de cable | 10 m |
| Quality Dress | NT65APME |
| Diámetro nominal de la conexión | 40 mm |
| Sistema de filtros | Filtro plegado plano |
| Particularidad | Depósito de acero fino |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Tipo de producto | Aspirador en seco y en húmedo |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Filtro plegado plano Adecuado para tipo de aspirador NT65 | 072809 NT65 |
| Boquilla tubular oblicua de goma Diámetro nominal de la conexión DN40 | 078527 DN40 |

Juego de bolsas filtrantes 5 piezas Adecuado para tipo de aspirador NT65

072808 NT65

Boquilla de juntas estrecha, 13 mm Diámetro nominal de la conexión DN40

078528 DN40