

Garant**Alicates de corte lateral para plásticos acodados 15°, KW, Longitud total: 130mm****Datos de pedido**

Número de pedido	725490 130
GTIN	4062406130626
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.

Cabeza acodada 15°.

Aplicación:

Para cortar a nivel bebederos de plástico (**no para metal**).

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	130 mm
Bisel de corte	sin filo de corte
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	pulida
Encabezamiento	acodado 15°

Atributo del nombre de producto	KW
con muelle de abertura	sí
para plásticos	sí
Tornillo de tope regulable	sí
Tipo de producto	Alicata cortante