

Garant**Par de guantes, Talla de los guantes: 10**

Datos de pedido

Número de pedido	094325 10
GTIN	4062406131074
Clase de artículo	01H

Descripción

Ejecución:

Todos los componentes, tanto el material de base como el recubrimiento, **libres de silicona** (comprobado por el Fraunhofer Institut). Por este motivo es excelentemente apropiado para áreas de empleo de la industria del automóvil o los talleres de pintura.

Guante multiuso exento de silicona para aplicaciones industriales ligeras con una resistencia a la abrasión muy alta y, sin embargo, inusualmente cómodo. Base de nailon con Spandex de tecnología de punto 15-Gauge y recubrimiento de poliuretano resistente.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo de guante	Guantes multiuso
Talla de guante	10
Categoría de protección	Categoría II

Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de LABS
Característica de los guantes	Exento de silicona
EN 388	3121A
Material de base	Nailon
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	azul / naranja
Tecnología de punto	15G
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	FG
Tipo de producto	Guantes multiuso