



## Soporte magnético, Tipo: M



### Datos de pedido

Número de pedido	081258 M
GTIN	5708997353905
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Soporte magnético muy compacto y resistente para el posicionamiento flexible de luminarias de trabajo NOVA en todas las superficies magnéticas. El imán es extremadamente potente, con una fuerza de retención de más de 20 kg o 200 N. El imán está revestido de goma para proteger la superficie y evitar los arañazos. Para una flexibilidad máxima se puede girar el imán a cualquier posición. De esta forma se puede emplear el soporte magnético incluso en superficies magnéticas muy pequeñas. El soporte magnético sencillo con manejo monomanual asegura suspensión rápida y segura, y la luminaria se puede bascular en cualquier posición deseada para las tareas cotidianas. El mecanismo de bloqueo incorporado impide que el pasador caiga y se pierda. Sin embargo, el pasador se puede extraer en caso necesario.

### Descripción técnica

Tipo de producto	Soporte magnético
------------------	-------------------