

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con tablero Eluplan gris oscuro transportable con placa de granito, Tamaños: 1500**Datos de pedido**

Número de pedido	431310 1500
GTIN	4062406288105
Clase de artículo	41W

Descripción**Ejecución:**

Puesto de trabajo de medición móvil con placa de roca dura para el uso transportable.

Placa de medición y de control de granito natural selecto, precisión 0. Lapeado con diamante fino para el control. Libre de fallos, estructura homogénea. Resistente a la torsión y a la flexión. Completamente resistente a la corrosión y al ácido, conductibilidad térmica reducida. **Incluye manguito con rosca interior inoxidable M8. Tablero de trabajo Eluplan oscuro, grosor 50 mm;** revestimiento de plástico de 2 mm de grosor con superficie resistente a la abrasión y a los choques. El revestimiento es antiestático y, en gran parte, resistente a los ácidos y las bases débiles. La superficie tenaz es especialmente adecuada para piezas sensibles. Cantos con perfil de encolar para rebordes ABS en todos los lados. **Pies soporte móviles** de tubo cuadrado con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano que no deja marca. Rueda orientable con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria. Paneles posteriores y estantes de almacenamiento de chapa de acero.

Suministro:

Incluye placa de roca dura Gen. 0 630 x 400 mm, manguito con rosca interior M8. Completamente montado.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Suspensión para placa de roca dura antracita RAL 7016, cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035 (no configurable).

Nota:

Encontrará accesorios en nuestro catálogo de mobiliario industrial, volumen 3.

Descripción técnica

Tablero de trabajo grosor	50 mm
Placa de granito longitud	630 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Serie	vario
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte	400 kg
Peso	158 kg
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Planeidad	0,007 mm
Altura	850 mm
Placa de granito anchura	400 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil