

Mitutoyo**Micrómetro para exteriores para ranuras, Alcance de medición: 0-25 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421895 0-25
GTIN	4946368012605
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

Suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Embalaje: Caja estable

Graduación tambor de medición: 1/50 mm

Calibración: B1

Lectura: 0,01 mm

Ø de varilla: 8 mm

Paso de husillo: 0,5 mm

Cuchillas de medida anchura: 0,75 mm

Cuchillas de medida longitud: 6,5 mm

Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de varilla	8 mm
Cuchillas de medida longitud	6,5 mm
Cuchillas de medida anchura	0,75 mm
Calibración	B1

Paso de husillo	0,5 mm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetros para exteriores especiales

Servicios

Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores Capacidad de medición máxima 100 mm	012060 100
Calibración Micrómetro de exteriores Capacidad de medición máxima 25 mm	012050 25