



## Llave de impacto, Tipo: 71150764



### Datos de pedido

Número de pedido	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

Llave de impacto de alta potencia con batería, con **motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles**. Robusta transmisión de impacto totalmente metálica y manejo ergonómico gracias a un revestimiento suave.

- **Asiento directo de puntas HEX de 1/4 pulgada.**
- **Par de giro máximo de 210 Nm.**
- **Versión Select con interfaz MultiVolt que se puede utilizar para todas las baterías FEIN de iones de litio (12-18 V).**

#### Ventaja:

Ajuste electrónico del par en 6 niveles.

#### Suministro:

**Sin batería y sin cargador**, incluye L-BOXX. **Sin batería recargable y sin cargador**, con maleta de transporte.

#### Nota:

Encontrará baterías, cargadores adecuados y juegos de arranque en los n.º 073851 – 073866.

### Descripción técnica

Embalaje	Maleta de transporte
Par máximo	210 Nm
Vibraciones máximas según EN	6 m/s <sup>2</sup>
Portaherramientas dimensiones	1/4 pul
Empleo típico	Heavy Duty
Quality Dress	ASCD 18-200 W4
Portaherramientas perfil de accionamiento	HEX
Frecuencia de impactos	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Tensión de batería	12 V
Tensión de batería	18 V
Peso	1 kg
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Atornillador de impacto

## Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE12 V	073835 FE12
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE12 V	073837 FE12