

Mahr**Juego de pie de rey universal digital i-wi IP 67, Alcance de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415552 200
GTIN	4059192057305
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Pie de rey universal digital aplicable para mediciones interiores y exteriores distintas (escotaduras, ranuras, roscas, etc.). El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Pie de rey digital con interfaz de datos inalámbrica i-wi integrada.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Pie de rey, puente de medición de profundidad n.º 415556, calibre de reglaje n.º 415557, dispositivo de ajuste de fuerza de medición n.º 415558, 6 pares de insertos de medición para medición interior y exterior, incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Radorreceptor i-wi n.º 498912

Descripción técnica

Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Longitud del pico	48 mm
Lectura	0,01 mm

Límite de error	0,03 mm
Capacidad de medición	0 - 200 mm
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	Software del fabricante
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Seguridad del valor de medición	Sistema de bloqueo de referencia MAHR
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Calibración	A1
Calibración	C8
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Puente de medición Tipo B	023360 B
Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Calibre de reglaje para medición interior 50 mm Tipo 50	415557 50
Puente de medición de profundidad 75×7 mm Tipo 75X7	415556 75X7
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Dispositivo de presión de medición Tipo M	415558 M