

**Corona perforadora bimetálica Power Change Plus, Diámetro: 25mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 589790 25 |
| GTIN | 3165140949729 |
| Clase de artículo | 54B |

Descripción**Ejecución:**

Corona perforadora bimetálica HSS con resistencia extrema y vida útil prolongada. **Dentado progresivo** para un corte rápido y una expulsión de virutas ideal. El sistema **Power Change Plus** permite un cambio de herramienta rápido y sin herramientas de la corona perforada. Profundidad de corte máxima para todos los tamaños **44 mm**.

Aplicación:

En máquinas fijas y guiadas a mano. Apropiado para todos los materiales como acero, aluminio, acero inoxidable y madera.

Recomendación:

La calidad de corte depende de las revoluciones y de la temperatura correctas. El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

Descripción técnica

| | |
|--|-----------------------|
| N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 525 min ⁻¹ |
| Diámetro | 25 mm |
| N.º de revoluciones recomendado acero | 350 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| N.º de revoluciones recomendado INOX | 175 min ⁻¹ |
| Serie | Power Change Plus |
| Dientes por pulgada | 4-5 |
| Aptitud del material | Acero |
| Aptitud del material | Aluminio |
| Aptitud del material | Acero fino |
| Aptitud del material | Madera |
| Profundidad de corte máximo | 44 mm |
| Tipo de producto | Corona perforadora |