

**Corona perforadora bimetálica Power Change Plus, Diámetro: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	589790 32
GTIN	3165140949767
Clase de artículo	54B

Descripción**Ejecución:**

Corona perforadora bimetálica HSS con resistencia extrema y vida útil prolongada. **Dentado progresivo** para un corte rápido y una expulsión de virutas ideal. El sistema **Power Change Plus** permite un cambio de herramienta rápido y sin herramientas de la corona perforada. Profundidad de corte máxima para todos los tamaños **44 mm**.

Aplicación:

En máquinas fijas y guiadas a mano. Apropiado para todos los materiales como acero, aluminio, acero inoxidable y madera.

Recomendación:

La calidad de corte depende de las revoluciones y de la temperatura correctas. El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

Descripción técnica

N.º de revoluciones recomendado INOX	140 min ⁻¹
Diámetro	32 mm
N.º de revoluciones recomendado Aluminio	410 min ⁻¹

N.º de revoluciones recomendado acero	275 min ⁻¹
Serie	Power Change Plus
Dientes por pulgada	4-5
Aptitud del material	Acero
Aptitud del material	Aluminio
Aptitud del material	Acero fino
Aptitud del material	Madera
Profundidad de corte máximo	44 mm
Tipo de producto	Corona perforadora