

**Mahr****Micrómetro para exteriores digital para la medición de ranuras i-wi, Alcance de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 421695 75-100 |
| GTIN              | 4059192058913 |
| Clase de artículo | 43A           |

**Descripción****Ejecución:**

Micrómetro para exteriores innovador con **cifras de 10 mm** en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un **indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales**. El operador puede reconocer fácilmente cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.

Husillo vertical no giratorio. **QUICK DRIVE** con **avance de paso de husillo de 5 mm** por vuelta.

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

**Partes opcionales:**

Radioreceptor i-wi n.º 498912 STICK.

**Descripción técnica**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Lectura                           | 0,001 mm |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 10 mm    |
| Calibración                       | B2       |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Margen de error                          | 5 µm                          |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032                 |
| Cantidad de pilas contenidas             | 1                             |
| Lectura                                  | 0,00005 pul                   |
| Paso de husillo                          | 5 mm                          |
| Clase de protección IP                   | IP 65                         |
| Suministro de energía                    | con pilas                     |
| Aplicación de radio                      | Software del fabricante       |
| Norma                                    | Norma de fábrica              |
| Interfaz                                 | Sistema inalámbrico i-wi MAHR |
| Técnica de medición                      | digital                       |
| Embalaje                                 | Caja estable                  |
| Lectura conmutable                       | mm / pulgadas                 |
| Tipo de producto                         | Micrómetro de exteriores      |

## Servicios

|  |            |
|--|------------|
| Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm       | 022040 100 |
| Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm | 022050 100 |