



## Rectificadora de cinta compacta GKS, Tipo: 790502004



### Datos de pedido

Número de pedido	077608 790502004
GTIN	4014586888279
Clase de artículo	03H

### Descripción

#### Ejecución:

Potente rectificadora de cinta compacta para el mecanizado del metal.

- **Máxima seguridad de trabajo gracias a la proyección de chispas controlada.**
- **Adquisición muy rentable con una relación calidad-precio óptima.**
- **Se puede utilizar inmediatamente. No es necesaria instalación ni montaje.**

#### Suministro:

Incl. 1 cinta abrasiva de 75×2000 mm (K 36 R).

#### Nota:

Cintas abrasivas, ver n.º 558310.

Quality Dress: GKS 75

Tensión de red: 400 V

Consumo de potencia: 1500 W

Velocidad de giro máxima: 3000 min<sup>-1</sup>

Anchura de cinta: 75 mm

Longitud de cinta: 2000 mm

### Descripción técnica

Peso	45 kg
Quality Dress	GKS 75
Consumo de potencia	1500 W
Tensión de red	400 V
Longitud de cinta	2000 mm
Velocidad de giro máxima	3000 min <sup>-1</sup>
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Anchura de cinta	75 mm
Tipo de producto	Rectificadora de cinta