

Garant**Alicates de corte oblicuo para electrónica, SFW, Longitud total: 125mm**

Datos de pedido

Número de pedido	726670 125
GTIN	4062406133689
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Elaborados con precisión, de diseño esbelto. Filos templados por inducción (62 – 64 HRC). Superficie antideslumbrante, mate, con articulación empotrada y tornillo avellanado. Resorte doble intercambiable para un manejo sencillo. **Cubiertas de los mangos de 2 componentes** de material antiestático. **Adecuados para componentes ESD.**

Material:

Acero de herramientas especial, mecanizado por CNC para tolerancias muy precisas.

Descripción técnica

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,2 - 1,5 mm
Anchura de cabeza	10 mm
Longitud de filo	10 mm
Longitud total	125 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Bisel de corte	Filo cortante muy fino
Mango	Funda para mangos de 2 componentes

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (62 – 64 HRC)
Material	Acero de herramientas especial mecanizado por CNC
Superficie	chorreado mate
Atributo del nombre de producto	SFW
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicate cortante