



## Taladro-atornillador de batería, Tipo: M18CBLDD-4



### Datos de pedido

Número de pedido	070210 M18CBLDD-4
GTIN	4058546224844
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

**Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE** Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con **vigilancia de compartimentos individuales** e **indicador del estado de carga**. Robusta **caja de engranajes metálica** para una vida útil prolongada. **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC** con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso. Con motor sin escobillas que requiere poco mantenimiento, con un par de giro elevado. **Sistema electrónico REDLINK™**, gestión segura de la carga con **protección contra sobrecarga** para vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.

#### Ventaja:

Sistema electrónico REDLINK™.

#### Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li Red M18, cargador M12-18C, clip de cinturón, maleta de transporte.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073816, n.º 073827 y n.º 073840.

## Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Velocidad de giro máxima 2. <sup>a</sup> marcha	1800 min <sup>-1</sup>
Par de giro máximo duro	60 Nm
Quality Dress	M18CBLDD-402C
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Empleo típico	Strong
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Capacidad de la batería	4 Ah
Ø máximo de taladrado espiral en madera	52 mm
Peso	1,8 kg
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Velocidad de giro máxima 1. <sup>a</sup> marcha	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Embalaje	Maleta de transporte
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladro-atornillador

## Accesorios

Juego de inicio batería Tipo M12NRG4	073839 M12NRG4
Adaptador de destornillador angular Tipo WB1	073920 WB1
Adaptador de destornillador angular Tipo OSD2	073920 OSD2

