



## Corona perforadora universal sin broca de centrar, Ø de broca: 65mm



### Datos de pedido

Número de pedido	788041 65
GTIN	4058546228736
Clase de artículo	76G

### Descripción

#### Ejecución:

Dientes de metal duro para aumentar la durabilidad, incluso si se taladran materiales densos. Cajas de virutas anchos y profundos para extraer con más facilidad el núcleo de la perforación. Geometría del dentado agresiva para un avance de la perforación hasta 10 veces más rápido en comparación con las coronas perforadas bimetálicas. Ideal para el uso en el sector de la electrónica y la instalación.

#### Aplicación:

Para taladrado de agujeros grandes y de roturas en materiales diversos: mampostería, materiales de construcción ligeros, plásticos y madera. No es aplicable para el uso en materiales duros, como hormigón, granito, piedra natural y ladrillo duro, con una dureza mayor que 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Nota:

**¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!**

### Descripción técnica

Número de filos Z	3
Profundidad de corte máxima	60 mm

Utilización para	Cajas de interruptor, cajas murales huecas y cajas de distribución, luminarias empotradas
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado de percusión
Material de corte	MD
Tipo de producto	Corona perforadora