

Garant GRIDLINE

Armario colgante con puertas batientes de chapa maciza, Anchura en G: 20**Datos de pedido**

Número de pedido	943901 20
GTIN	4062406136123
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Panel posterior con perforación de 9×9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes Easyfix. Cerrable mediante tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. También se suministran con panel posterior cerrado. Pasacables en la parte superior del armario.

Suministro:

Armario, incluidos estante y material de fijación.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Paredes distintas pueden requerir material fijación diferente. El cliente debe aclarar este aspecto antes del uso. Estantes individuales con n.º 943914.

Descripción técnica

ComfortClose	no
Profundidad	400 mm
Anchura	500 mm

Anchura útil	450 mm
Altura útil	445 mm
Peso	18 kg
Altura	600 mm
Número de estantes	1
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad útil	325 mm
Anchura en G	20
Profundidad en G	16
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	65 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	250 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario colgante

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Estante adicional p.armarios colgantes para anchura de armario / división en G 20	943914 20