



Llave de impacto, Tipo: M12FIWF12



Datos de pedido

Número de pedido	074014 M12FIWF12
GTIN	4058546225612
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- Resistente atornillador de impacto de batería FUEL™ de alta potencia con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas.
- Larga vida útil del motor y alta eficiencia energética.
- Carcasa metálica estable y empuñadura central ergonómica con apoyo suave.
- Indicador del estado de carga de la batería.
- Iluminación LED de la zona de trabajo.
- Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones.
- Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento.
- DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre las marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.

Con anillo de retención.

Ventaja:

Modelo puntero FUEL™.

Suministro:

Incluye 2 x batería de iones de litio, cargador, caja HD.

Descripción técnica

Quality Dress	M12FIWF12-422X
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Peso	1,1 kg
Frecuencia de impactos 3er. nivel	0 - 3200 min ⁻¹
Par de giro máximo 1er escalón	339 Nm
Frecuencia de impactos 1er nivel	0 - 1100 min ⁻¹
Tensión de batería	12 V
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado exterior
Frecuencia de impactos 2º nivel	0 - 2100 min ⁻¹
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M16
Capacidad de la batería	2 Ah
Capacidad de la batería	4 Ah
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Vibraciones máximas según EN	1,5 m/s ²
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Empleo típico	Heavy Duty
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Iones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
--	-------------