



Zapato abotinado negro VD 3500 SST SF ESD, S3 XB, Número de zapato UE: 40



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 092663 40 |
| GTIN | 4044348590560 |
| Clase de artículo | 09C |

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material superior de microfibra lisa, ultraligera.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con **suela Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220°C) y especialmente antideslizante (SST-STEITZ SURE STEP).**

- **Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Zapato abotinado y bota con cordones con protección textil contra la penetración.

Descripción técnica

| | |
|--|---------------|
| Aislamiento contra el frío | hasta -20 °C |
| Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C |

| | |
|--|--|
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
| Número de zapato UE | 40 |
| Clase de protección | S3 |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio |
| Seguridad antiperforación | Textil |
| Sexo | Unisex |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |