

**Bota de cordones negra VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 48****Datos de pedido**

Número de pedido	092667 48
GTIN	4044348591420
Clase de artículo	09C

Descripción**Ejecución:**

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material superior de microfibra lisa, ultraligera.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con **suela Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220°C) y especialmente antideslizante (SST-STEITZ SURE STEP).**

- **Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.**

Zapato abotinado y bota con cordones con protección textil contra la penetración.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092668.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Textil

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Descripción técnica

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección	S3
Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Número de zapato UE	48
Seguridad antiperforación	Textil
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Botas de seguridad