

**Bota de cordones negra VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, Número de zapato UE: 44****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 092667 44 |
| GTIN | 4044348591383 |
| Clase de artículo | 09C |

Descripción**Ejecución:**

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material superior de microfibra lisa, ultraligera.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS SST con **suela Perbunan resistente a altas temperaturas (hasta aprox. 220°C) y especialmente antideslizante (SST-STEITZ SURE STEP).**

- **Suela Perbunan Athletic ESD, gris plata.**

Zapato abotinado y bota con cordones con protección textil contra la penetración.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092668.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Textil

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Descripción técnica

| | |
|--|--|
| Aislamiento contra el frío | hasta -20 °C |
| Clase de protección | S3 |
| Número de zapato UE | 44 |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
| Seguridad antiperforación | Textil |
| Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C |
| Sexo | Caballero |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Tipo de producto | Botas de seguridad |