



Zapato abotinado negro ESD 756 SMC, S3 NB, Número de zapato UE: 40



Datos de pedido

Número de pedido	092673 40
GTIN	4044348515327
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad con Secura Meta Cover protege el empeine y el metatarso (**protección certificada para el metatarso**), conservando a la vez la flexibilidad del zapato. Amortiguación del talón Secure Vario® para una gran comodidad.

- **Material superior de cuero de nobuc.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Lengüeta cerrada.**
- **Hilo Nomex® ignífugo.**
- **Suela TPU Dynamics.**
- **Protección reforzada en las puntas.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO_SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**
- **Protección para el metatarso Secura Meta Cover (material de poliuretano).**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092674.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Acero

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Propiedad: Amortiguación Vario®

Descripción técnica

Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Protección pies central	Poliuretano
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Número de zapato UE	40
Clase de protección	S3
Seguridad antiperforación	Acero
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Propiedad	Amortiguación Vario®
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad