

**Messwerkzeug-Sortiment, Cantidad de herramientas: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	952048 7
GTIN	2050002004054
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952048: 1 ud.  
Pie de rey nonio HOLEX n.º 410200 tam. 150: 1 ud.  
Escuadra con sombrero HOLEX n.º 452600 tam. 150×100: 1 ud.  
Trazador de metal duro HOLEX n.º 458800 tam. HM: 1 ud.  
Regla graduada de acero HOLEX n.º 461805 tam. 300: 1 ud.  
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.  
Metro plegable WIHA n.º 466200 tam. 2: 1 ud.  
Nivel de burbuja de aluminio HOLEX, n.º 467435 tam. 400: 1 ud.

**Descripción técnica**

Peso	1,083 kg
Profundidad en G	24
Profundidad	600 mm
Anchura	150 mm
Cantidad de herramientas	7
Anchura en G	6

Ejecución	con herramienta de medición
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	6x24
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón	100 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Escuadra con sombrero Precisión 2 Longitud de los lados 150X100 mm	452600 150X100
Nivel de burbuja de aluminio Longitud 400 mm	467435 400
Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable mate con graduación en la parte trasera Longitud total 300 mm	461805 300
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2,5 m	462201 2,5
Pies de rey Nonio 1 / 20 Capacidad de medición 150 mm	410200 150
Trazador recto de metal duro Tipo	458800
Metro plegable de plástico Longitud 2 m	466200 2
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952048	952001 952048