

Garant**Juego de llaves de boca/estrella de carraca, Cantidad de herramientas: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	952365 11
GTIN	
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952365: 1 ud.

Llave de boca/llave combinada estrella/boca de carraca GARANT n.º 614800 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada

Descripción técnica

Cantidad de herramientas	11
Anchura	150 mm
Profundidad	600 mm
Profundidad en G	24
Anchura en G	6
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso	1,386 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm

Grado de llenado de un cajón en G	6x24
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 9 mm	614800 9
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 16 mm	614800 16
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952365	952001 952365
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 10 mm	614800 10
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 14 mm	614800 14
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 12 mm	614800 12
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 13 mm	614800 13
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 19 mm	614800 19
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 8 mm	614800 8
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 11 mm	614800 11
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 17 mm	614800 17
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 18 mm	614800 18