

Garant GRIDLINE**Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 26×24G, Cantidad de piezas: 75/1****Datos de pedido**

Número de pedido	950520 75/1
GTIN	4062406153335
Clase de artículo	9GB

Descripción**Ejecución:**

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.

El material separador llena un cajón completo 26×24G.

Idóneo para:

Cajones 26×24G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 75

Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 5 × tam. 75

Pared separadora enchufable 4G n.º 951741: 20 × tam. 75

Pared separadora enchufable 6G n.º 951761: 4 × tam. 75

Descripción técnica

Altura	50 mm
Adecuado para cajones profundidad útil	600 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	75 mm
Adecuado para cajones anchura útil	650 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G	26
Cajones superficie útil en G	26×24

Adecuado para cajones, profundidad útil en G	24
Peso	1,058 kg
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Pared separadora de cajones

Accesorios

Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951580 75
Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951530 75
Paneles separadores enchufables, anchura 4G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951741 75
Paneles separadores enchufables, anchura 6G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951761 75