



Amoladora angular Batería, Tipo: 71200162



Datos de pedido

Número de pedido	077106 71200162
GTIN	
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular de batería de 18 V Ah, resistente al polvo, para trabajos eficaces de tronzado, lijado y desbarbado en el montaje.

- **Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.**
- **Avance máximo del trabajo con baterías de iones de litio FEIN HighPower. Celdas para gran amperaje con suministro de corriente elevado constante y una intensidad un 75 % mayor que las baterías de iones de litio.**
- **Gran suavidad de marcha y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor con alojamiento independiente desacoplado de la carcasa y 4 amortiguadores de vibraciones adicionales.**
- **Amplia protección para el usuario: arranque suave, protección contra el re arranque, protección electrónica contra sobrecargas, freno.**
- **Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo, en la zona de sujeción.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.**

Ventaja:

- **Máxima durabilidad gracias a los motores sin escobillas FEIN PowerDrive de nueva generación.**

- **Protección del motor frente a polvos cerámicos y minerales agresivos mediante la carcasa de motor totalmente cerrada.**
- **Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades de giro óptimas, adaptadas a numerosos medios abrasivos y materiales, a través de la preselección electrónica continua de la velocidad de giro.**

Suministro:

Sin batería, sin cargador. Incluye cubierta protectora, tuerca de apriete rápido sin herramienta, mango antivibración, llave, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.º 073832. Se recomienda batería de 5,2 Ah.

Descripción técnica

Peso	2,7 kg
Bloqueo contra re arranque	sí
Ø máximo de muela	115 mm
Quality Dress	CCG 18-115 BL SELECT
Vibraciones máximas según EN	5 m/s ²
Tensión de batería	18 V
Intervalo de revoluciones	2500 - 8500 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Profundidad de corte máxima	25 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	Con batería
Serie	Sistema X-LOCK
Tipo de producto	Lijadoras angulares