

Surtido de herramientas de medición, Cantidad de herramientas: 7



Datos de pedido

Número de pedido	952078 7
GTIN	2050002004085
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952078: 1 ud.

Pie de rey HOLEX n.º 410200 tam. 150: 1 ud.

Escuadra con sombrero HOLEX n.º 452600 tam. 150×100: 1 ud.

Trazador de metal duro HOLEX n.º 458800 tam. HM: 1 ud.

Regla graduada de acero HOLEX n.º 461805 tam. 300: 1 ud.

Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.

Metro plegable de plástico WIHA, de 2 m, n.º 466200 tam. 2: 1 ud.

Nivel de burbuja HOLEX n.º 467436 tam. 400: 1 ud.

Descripción técnica

Cantidad de herramientas	7
Profundidad en G	20
Anchura	200 mm
Peso	1,197 kg
Profundidad	500 mm

Anchura en G	8
Ejecución	con herramienta de medición
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952078	952001 952078
Pies de reyNonio 1 / 20 Capacidad de medición 150 mm	410200 150
Trazador recto de metal duro Tipo	458800
Nivel de burbuja de aluminiocon imán Longitud 400 mm	467436 400
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2,5 m	462201 2,5
Escuadra con sombreroPrecisión 2 Longitud de los lados 150X100 mm	452600 150X100
Metro plegable de plástico Longitud 2 m	466200 2
Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidablemate con graduación en la parte trasera Longitud total 300 mm	461805 300