



Sierra de calar de batería, Tipo: M18FBJ5-5



Datos de pedido

Número de pedido	078211 M18FBJ5-5
GTIN	4058546227456
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Sierras de calar robustas y de uso universal con cajas de engranajes metálicas y protección contra sobrecarga. El interruptor de encendido/apagado, que se puede manejar con las dos manos, permite la utilización en muchas posiciones distintas.

Con **sistema de amarre rápido FIXTEC** para cambio de hojas de sierra de calar sin herramientas en cuestión de segundos y **elevación pendular conectable** para un rendimiento de corte óptimo y evacuación de virutas con un reducido desgaste de la hoja de la sierra.

Sierra de calar a batería, motor POWERSTATE™ sin escobillas para lograr un alto rendimiento de corte. Interruptor para 6 ajustes de la velocidad con arranque suave. Iluminación LED de la zona de trabajo.

Suministro:

Incluye protección contra astillado.

Incluye cargador, 1 hoja de sierra, adaptador para aspiración de polvo, funda de protección contra el polvo, base deslizante de plástico y caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073808 – 073840.

Encontrará hojas de sierra de calar en n.º 5888400 – 5888551.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	6,3 m/s ²
Quality Dress	M18FBJS-502X
Cambio de herramienta sin herramientas	sí, sistema FIXTEC
Ajuste del inglete	sí
Potencia máxima de la sierra madera	100 mm
Peso	2,8 kg
Potencia máxima de la sierra acero	10 mm
Tensión de batería	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Forma constructiva	Sin asa
Particularidad	aplicación versátil
Número de carreras	800 - 3500 min ⁻¹
Elevación pendular	quíntuple
Capacidad de la batería	5 Ah
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	a batería
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB3	073808 MHB3
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118AHM	588400 T118AHM
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB8	073810 MHB8
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo de batería M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12

Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118A	588400 T118A
Juego hojas de sierra de calar Denominación T127D	588400 T127D
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB12	073811 MHB12
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Juego hojas de sierra de calar Denominación T318A	588400 T318A
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118B	588400 T118B
Juego hojas de sierra de calar Denominación T118AF	588400 T118AF
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB55	073809 MHB55
Juego hojas de sierra de calar Denominación T318B	588400 T318B
Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18