



Fresa de avance elevado MFH mini, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 20/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima a_p máx.	1 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Número de filos Z	3
Longitud total L_{tot}	30 mm
Ø de corte D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Rosca de alojamiento M	M10
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	11,3 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	33 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	1,52 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	38 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca

Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------