

## Surtido de montaje, Cantidad de herramientas: 8



### Datos de pedido

Número de pedido	954847 8
GTIN	2050002004429
Clase de artículo	91A

### Descripción

#### Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

#### Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954847: 1 ud.  
 Alicata de boca redonda plana, acodado GARANT n.º 713440 tam. 160: 1 ud.  
 HOLEX Pinzas de punta n.º 727520 tam. N: 1 ud.  
 HOLEX Pinzas acodadas n.º 727600 tam. N: 1 ud.  
 HOLEX Pinza de apriete para mont. n.º 727950 tam. 200: 1 ud.  
 Surtido de punzones de 5 piezas PB SWISS TOOLS n.º 727990 tam. 5: 1 ud.

### Descripción técnica

Profundidad	250 mm
Anchura	200 mm
Profundidad en G	10
Cantidad de herramientas	8

Anchura en G	8
Ejecución	con surtido de herramientas
Peso	0,462 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x10
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Pinzas de punta, 125 mm forma AA Material N	727520 N
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954847	952001 954847
Pinzas de apriete para montaje con dientes de encaje Longitud total 200 mm	727950 200
Pinzas de punta estrecha acodadas, 150 mm, forma 22b Material N	727600 N
Surtido de punzones, de 5 piezas en bolsa Cantidad de herramientas 5	727990 5
Alicates boca redonda plana acodados, cromados, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm	713440 160